

Einschaltstrombegrenzer

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| | 0810 00 | 1/5 | 24,94 | 02 | 4010337810001 |

Merkmale

- Zur Begrenzung von Einschaltströmen bei Problemlasten wie z. B. LED-, Energiesparlampen und parallelkompensierten Leuchtstofflampen.
- Der Einschaltstrombegrenzer kann durch seine geringe Baugröße in eine normalen Gerätedose z. B. hinter einem Einsatz (Relais) Automatikschalter eingebaut werden.
- Das Gerät wird in Reihe zur Last installiert.

Technische Daten

| | |
|---|-----------------|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50 Hz |
| Anschlussleistung | |
| - Energiesparlampen, Leuchtstofflampen: | max. 200 W |
| - LED: | max. 30 W |
| Länge der Anschlussleitung: | 2 x ca. 70 mm |
| Umgebungstemperatur: | max. +25 °C |
| Abmessungen | |
| - B x H x T: | 32 x 50 x 12 mm |