

Einbaulautsprecher

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	1258 00	1	160,55	18	4010337258001

Merkmale

- Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten.
- An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden.
- Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Kleine Bauform.
- Wetterfester Lautsprecher.
- Hochwertiges Elektretmikrofon.
- Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
- Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
- Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar.
- Farbkamera für Türstation anschließbar.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
- Sprechlautstärke einstellbar.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Quittungston bei Ruftastenbetätigung.

Technische Daten

Spannungsversorgung: DC 26 V $\pm$ 2 V (über 2-Draht-Bus)

Anschlüsse

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - 2-Draht-Bus: | 2 x Schraubklemme |
| - Zusatzversorgung: | 2 x Schraubklemme |
| - mech. Klingeltaster: | 8 x Schraubklemme |
| - gemeinsame Masse der Klingeltaster: | 1 x Schraubklemme |
| - Verbindungskabel: | 2 x Steckerleiste |
| - Video: | 1 x Steckerleiste |

Schutzart: IP44

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C

Abmessungen

- B x H x T: 101 x 67 x 27 mm

Hinweise

- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
 - Bei der Erweiterung um eine Farbkamera wird ein Steuergerät Video benötigt.
 - Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.
-