

Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
REG	1296 00	1	96,72	18	4010337296003

Merkmale

- Spannungsversorgung DC 24 V zur externen Versorgung des Gira One Servers.

Technische Daten

Nennspannung - primär:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nennspannung sekundär - sekundär:	DC 24 V
Nennstrom sekundär:	0,3 A
Sicherung:	Feinsicherung 250 V, T 125 mA
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 20

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE):	4
-------------------------	---