

Lautsprecher Unterputz-Radio

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend | 2282 01 | 1 | 27,64 | 03 | 4010337076230 |
| Reinweiß glänzend | 2282 03 | 1 | 27,64 | 03 | 4010337076247 |
| Reinweiß seidenmatt | 2282 27 | 1 | 27,64 | 03 | 4010337076254 |
| Anthrazit | 2282 28 | 1 | 29,76 | 03 | 4010337076261 |
| Farbe Alu | 2282 26 | 1 | 32,42 | 03 | 4010337076162 |
| Schwarzglasoptik | 2282 05 | 1 | 37,20 | 03 | 4010337889182 |
| Schwarz matt | 2282 005 | 1 | 32,42 | 03 | 4010337037286 |
| Grau matt | 2282 015 | 1 | 32,42 | 03 | 4010337083931 |
| Edelstahl | 2282 600 | 1 | 37,20 | 03 | 4010337032861 |

Merkmale

- Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: | 1,5 mm ² |
| Impedanz: | 8 Ω |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +50 °C |
