

## Kompensationsmodul LED

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|               | 2375 00     | 1/5 | 34,89              | 02 | 4010337031369 |

## Merkmale

- Ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen zusammen mit Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern.
- Verhindert das Glimmen von HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten und bei Schaltern mit Beleuchtungselement bis 3 mA.
- Verbessert das Dimmverhalten von HV-LED-Lampen bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten.

## Technische Daten

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nennspannung:               | AC 230 V, 50/60 Hz  |
| Verlustleistung:            | max. 2 W            |
| Gehäusetemperatur:          | max. +65 °C (tc)    |
| Leitungslänge:              | ca. 15 cm           |
| Abmessungen<br>- B x H x T: | 43 x 11,5 x 28,5 mm |

## Hinweise

- Auch verwendbar für die bauseits vorhandenen Dimmer 0305 00 und 2390 00.