

## Bluetooth® Wandsender 2fach

| Spezifikation       | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend  | 2462 01     | 1  | 108,91             | 02 | 4010337110736 |
| Reinweiß glänzend   | 2462 03     | 1  | 108,91             | 02 | 4010337101642 |
| Reinweiß seidenmatt | 2462 27     | 1  | 108,91             | 02 | 4010337101659 |
| Anthrazit           | 2462 28     | 1  | 111,38             | 02 | 4010337101680 |
| Farbe Alu           | 2462 26     | 1  | 115,09             | 02 | 4010337101673 |
| Schwarz matt        | 2462 005    | 1  | 115,09             | 02 | 4010337101666 |
| Grau matt           | 2462 015    | 1  | 115,09             | 02 | 4010337110743 |

### Merkmale

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.

- Konfiguration per App oder NFC.

---

## Technische Daten

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Funkfrequenz:        | 2,402 - 2,480 GHz           |
| Funkprotokoll:       | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Schnittstelle:       | NFC                         |
| Reichweite           |                             |
| - im Freifeld:       | bis 75 m                    |
| - in Gebäuden:       | ca. 10 m                    |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +65 °C           |
| Luftfeuchtigkeit:    | 0 bis 95 % (keine Betauung) |

---

## Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.
- 

## Lieferumfang

- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
-