

**Wippschalter 10 AX 250 V~
mit Beschriftungsfeld
Ausschalter 2-polig**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Grau	3102 31	1	51,12	14	4010337124047

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Wassergeschützt Aufputz IP66

Technische Daten

- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²
- Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
