

Wipptaster 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Wechsler 1-polig

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Grau	3156 31	1	39,86	14	4010337124115

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Wassergeschützt Aufputz IP66

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
- Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.