

**Wippe mit Symbol  
Licht**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3285 01	1	5,83	01	4010337039600
Reinweiß glänzend	3285 03	10	5,83	01	4010337039617
Reinweiß seidenmatt	3285 27	5	5,83	01	4010337039631
Anthrazit	3285 28	5	6,34	11	4010337039648
Farbe Alu	3285 26	1	9,59	11	4010337039624
Schwarz matt	3285 005	5	9,59	11	4010337067757
Grau matt	3285 015	1	9,59	11	4010337110460
Edelstahl	3285 600	1	16,92	11	4010337044994

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenschlüssel-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  - Spannungsprüfung von vorn möglich.
  - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  - Gut zugängliche Lösehebel.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-