

Wippe mit Kontrollfenster und Symbol Steckdose

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3291 01	1	7,27	01	4010337067108
Reinweiß glänzend	3291 03	10	7,27	01	4010337067115
Reinweiß seidenmatt	3291 27	1	7,27	01	4010337067139
Anthrazit	3291 28	1	7,81	11	4010337067146
Farbe Alu	3291 26	1	11,08	11	4010337067122
Schwarz matt	3291 005	1	11,08	11	4010337067092

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.

- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-

Hinweise

- Für schaltbare Steckdosen.
-