

Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend | 3297 01 | 1 | 10,84 | 01 | 4010337065821 |
| Reinweiß glänzend | 3297 03 | 10 | 10,84 | 01 | 4010337065838 |
| Reinweiß seidenmatt | 3297 27 | 10 | 10,84 | 01 | 4010337065869 |
| Anthrazit | 3297 28 | 10 | 11,41 | 11 | 4010337065890 |
| Farbe Alu | 3297 26 | 1 | 14,70 | 11 | 4010337065852 |
| Schwarz matt | 3297 005 | 10 | 14,70 | 11 | 4010337065814 |
| Grau matt | 3297 015 | 1 | 14,70 | 11 | 4010337110538 |

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

- Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-