

## Wippe mit Symbol und Beschriftungsfeld Klingel

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3673 01	1	9,61	01	4010337039990
Reinweiß glänzend	3673 03	10	9,61	01	4010337040040
Reinweiß seidenmatt	3673 27	10	9,61	01	4010337040200
Anthrazit	3673 28	5	10,21	11	4010337040217
Farbe Alu	3673 26	1	13,47	11	4010337040057
Schwarz matt	3673 005	1	13,47	11	4010337067955
Grau matt	3673 015	1	13,47	11	4010337110576

### Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).

- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  - Spannungsprüfung von vorn möglich.
  - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  - Gut zugängliche Lösehebel.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- 

## Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
-