

Wippe mit Kontrollfenster und Symbol Licht

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3674 01	1	7,27	01	4010337041870
Reinweiß glänzend	3674 03	10	7,27	01	4010337041887
Reinweiß seidenmatt	3674 27	10	7,27	01	4010337041993
Anthrazit	3674 28	10	7,81	11	4010337042099
Farbe Alu	3674 26	1	11,08	11	4010337041894
Schwarz matt	3674 005	1	11,08	11	4010337067221
Grau matt	3674 015	1	11,08	11	4010337110583

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).

- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-