

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4180 01	1/5	7,28	01	4010337092797
Reinweiß glänzend	4180 03	1/5	7,28	01	4010337092810
Reinweiß seidenmatt	4180 27	1/5	7,28	01	4010337092834
Anthrazit	4180 28	1/5	8,86	11	4010337092841
Farbe Alu	4180 26	1/5	13,52	11	4010337092827
Schwarz matt	4180 005	1/5	13,52	11	4010337092780
Grau matt	4180 015	1/5	13,52	11	4010337092803
Edelstahl	4180 600	1	21,91	11	4010337092858

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt	
- für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
-