

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4414 01	1/5	18,59	01	4010337094388
Reinweiß glänzend	4414 03	1/5	18,59	01	4010337094401
Reinweiß seidenmatt	4414 27	1/5	18,59	01	4010337094425
Anthrazit	4414 28	1/5	19,82	11	4010337094432
Farbe Alu	4414 26	1/5	24,38	11	4010337094418
Schwarz matt	4414 005	1/5	24,38	11	4010337094371
Grau matt	4414 015	1/5	24,38	11	4010337094395
Edelstahl	4414 600	1/5	33,35	11	4010337094463

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopftrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Leitergut | |
| - starr und flexibel: | |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.