

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Montageplatte

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß      | 4440 13     | 10 | 11,75              | 13 | 4010337093060 |

### Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

### Technische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anschlussquerschnitt |   |
| - für Leiter von:    | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitergut:           | starr und flexibel                          |