

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
Steckklemmen**

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------------|-------------|--------|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend | 4453 01 | 10/100 | 10,56 | 01 | 4010337093718 |
| Reinweiß glänzend | 4453 03 | 10/100 | 10,56 | 01 | 4010337093732 |
| Reinweiß seidenmatt | 4453 27 | 10/100 | 10,56 | 01 | 4010337093763 |
| Anthrazit | 4453 28 | 10/100 | 11,81 | 11 | 4010337093770 |
| Farbe Alu | 4453 26 | 10 | 16,35 | 11 | 4010337093756 |
| Schwarz matt | 4453 005 | 10/100 | 16,35 | 11 | 4010337093701 |
| Grau matt | 4453 015 | 1/5 | 16,35 | 11 | 4010337093725 |
| Edelstahl | 4453 600 | 1/5 | 24,40 | 11 | 4010337093787 |

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
| Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-