

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~
mit oranger Abdeckung**

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-----------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Orange glänzend | 4455 109 | 1/5 | 16,11 | 01 | 4010337096832 |

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Leitergut | |
| - starr und flexibel: | |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.