

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskrallen Flächenschalter

| Spezifikation     | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß glänzend | 4466 70     | 10 | 8,18               | 01 | 4010337117896 |

### Merkmale

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

### Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Einbautiefe:                              | 29 mm                                       |
| Leitergut:                                | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |