

**Steckdose mit Erdungstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)  
System 55**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4488 01	10	20,52	01	4010337095804
Reinweiß glänzend	4488 03	10	20,52	01	4010337095835
Reinweiß seidenmatt	4488 27	10	20,52	01	4010337095859
Anthrazit	4488 28	10	21,79	11	4010337095866
Farbe Alu	4488 26	10	26,30	11	4010337095842
Schwarz matt	4488 005	10	26,30	11	4010337095798
Grau matt	4488 015	10	26,30	11	4010337095811
Edelstahl	4488 600	1/5	34,38	11	4010337095873

## Merkmale

- Mit Steckklemmen.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

## Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

---

## Hinweise

- Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
- Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.