

## Taster-Busankoppler WG AP 1fach mit Kontrollfenster und 1-Punkt-Bedienung für KNX

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|----|---------------------|----|---------------|
| Grau          | 5151 30     | 1  | 92,00               | 06 | 4010337500063 |

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

### Merkmale

#### Tastenfunktion

- Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
- Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
- Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
- Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion).
- Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.
- Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck).
- Bei 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) kann die Wippe nur einseitig (unten) bedient werden.
- Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44).
- Funktionen der Status-LED: Rote LED kann wahlweise zur Orientierungsbeleuchtung, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige dienen.

### Technische Daten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Anschluss KNX:             | Anschluss- und Abzweigklemme |
| Schutzklasse:              | III                          |
| Umgebungstemperatur:       | -25 °C bis +55 °C            |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 bis 93 % (keine Betauung)  |

## Lieferumfang

- Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

---