

## eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|               | 5422 00     | 1/5 | 149,24             | 42 | 4010337774198 |

### Merkmale

- Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI Leuchten.
- Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI Vorschaltgeräte, Broadcast.
- DALI Versorgung für max. zwölf Teilnehmer.
- Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen.
- Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
- Szenenbetrieb.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.
- Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.

Mit eNet Server einstellbar:

- Maximale Helligkeit.
- Dimmgeschwindigkeit.
- Nachlaufzeit.
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
- Auf- bzw. Abdimmrampe.
- Abschaltvorwarnung.
- Dauer-Ein, Dauer-Aus.
- Hotelfunktion.
- Lichtregelung.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisierung des Geräts.

### Technische Daten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Nennspannung:         | AC 230 V, 50/60 Hz     |
| Stand-by:             | max. 2 W               |
| Umgebungstemperatur:  | -25 °C bis +70 °C      |
| Nennspannung DALI:    | DC 16 V                |
| Ausgangsstrom:        | max. 24 mA             |
| Anschlussquerschnitt: | max. 4 mm <sup>2</sup> |

Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld): ca. 100 m

Abmessungen  
- B x H : 53x 28 mm

---

## Hinweise

- Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

---