

Einsatz BNC 2fach Crimpanschluss

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß glänzend | 5630 03 | 1/5 | 47,35 | 01 | 4010337460251 |
| Schwarz matt | 5630 10 | 1/5 | 47,35 | 01 | 4010337460268 |

Technische Daten

| | |
|-----------------|-------------|
| Wellenimpedanz: | 50 Ω |
| Einbautiefe: | 25 mm |

Hinweise

- Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet.
- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.

- Installationsempfehlung:

Kaiser Elektronik-Dosen

Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02

Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94

Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40