

## Einsatz HDMI und SAT-F-Buchse Kupplung

| Spezifikation     | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß glänzend | 5675 03     | 1/5 | 150,81             | 01 | 4010337461760 |
| Schwarz matt      | 5675 10     | 1/5 | 150,81             | 01 | 4010337461777 |

### Technische Daten

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Einbautiefe             |                |
| - Kupplung:             | mind. 20 mm    |
| Wellenimpedanz bei SAT: | 75 Ω           |
| Für Innenleiter:        | Ø 0,6 bis 1 mm |

### Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.

- Installationsempfehlung:

Kaiser Elektronik-Dosen

Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02

Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94

Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40