

## Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4fach Kupplung

| Spezifikation     | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß glänzend | 5698 03     | 1/5 | 104,88             | 01 | 4010337463429 |
| Schwarz matt      | 5698 10     | 1/5 | 104,88             | 01 | 4010337463443 |

### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Einbautiefe            |             |
| - Kupplung:            | mind. 24 mm |
| - Schneidklemmtechnik: | 35 mm       |

### Hinweise

- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.