

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Grau	0116 31	1	54,12	14	4010337116318

Merkmale

- Mit Glühlampenelement.
- Wassergeschützt Aufputz IP66

Technische Daten

- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²
- Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigelegt.
- Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigelegt.