

## Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 – 10 V Schaltfunktion

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0309 00	1/5	54,33	02	4010337309000

### Merkmale

- Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 – 10 V-Steuereingang.
- Drücken des Bedienknopfs schaltet die EVG ein und aus.
- Drehen stellt die Helligkeit ein.
- Grundhelligkeit einstellbar.
- Kurzschlusschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung.

### Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
1 – 10 V Schnittstelle	
- Steuerspannung:	0,7 bis 12 V
- Steuerstrom:	max. 50 mA
Schaltstrom	
- ohmsch:	6 A
Einbautiefe:	32 mm
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C

### Lieferumfang

- Sicherung ist im Lieferumfang enthalten.