

## Trennrelais 2fach

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Aufputz       | 0387 00     | 1  | 97,46              | 02 | 4010337387008 |

## Merkmale

- Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
- Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
- Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.

## Technische Daten

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Nennspannung:        | AC 230 V, 50 Hz                          |
| Schaltstrom:         | 4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., 100 % ED |
| Anschlüsse           |                                          |
| - Versorgung:        | 2 x Schraubklemme                        |
| - Zentral:           | 2 x Schraubklemme                        |
| - Antrieb 1, 2:      | je 2 Schraubklemmen                      |
| - Nebenstelle 1, 2:  | je 1 Schraubklemme                       |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C                        |
| Einbautiefe:         | 39 mm                                    |

## Lieferumfang

- Das Trennrelais Aufputz wird in einer wassergeschützten Abzweigdose für den Einbau in den Jalousie- bzw. Rollladenkasten geliefert.