

Ruftaster 1fach für Türstation

TX_44

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-----------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Programmneutral | 1262 00 | 1 | 170,17 | 18 | 4010337262008 |

Merkmale

- Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
- Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
- Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Erweiterung der Türstation um eine weitere Ruftaste (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden).
- Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
- Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
- Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
- Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Spannungsversorgung: | über Verbindungskabel |
| Anschluss Verbindungskabel: | 2 x Steckerleiste |
| Schutzart: | IP44 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
| Einbautiefe: | 30 mm |

Abmessungen in mm

| | | |
|---------------|------|------|
| Namensschild: | B 62 | H 62 |
|---------------|------|------|