

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2470 00	1/5	70,32	02	4010337104421

Merkmale

- Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
- Interner Temperatursensor.
- Geräuschloses Schalten.
- Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM).
- Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“.
- Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	<0,5 W
Anschlussleistung:	max. 20 W
Anzahl der Stellantriebe:	1 bis 10 Thermischer Stellantrieb Gira Best.-Nr.: 2196 00 Bei anderen Antrieben unbedingt Einschaltstrom beachten, max. 3 Antriebe!
Montage:	in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C