

Kaiser Turbofräser MULTI 4000

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2497 00	1	132,97	01	4010337031239

Merkmale

- Hohe Schnittleistung.
- Präziser Schnitt für kreisrunde Bohrlöcher.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Randversenker abnehmbar.
- Passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter.
- Mit Randversenker und Platinenauswerfer.

Technische Daten

Fräsloch Ø:	68 mm
Fräslochtiefe:	36 mm

Hinweise

- Kaiser Best.-Nr. 1083-10