

**Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~  
mit Montageplatte  
und orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~**

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß      | 3116 13     | 10 | 33,55              | 13 | 4010337112471 |

## Merkmale

- Mit LED-Beleuchtungselement.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

## Technische Daten

- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

## Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

## Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.
- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.