

Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~ mit Pfeilsymbolen und Montageplatte

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß	3158 13	1/5	33,86	13	4010337112594

Merkmale

- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
- Elektrisch und mechanisch verriegelt.

Technische Daten

- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.