

Wippe 2fach

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3295 01	10	7,91	01	4010337040811
Reinweiß glänzend	3295 03	10/100	7,91	01	4010337040828
Reinweiß seidenmatt	3295 27	10	7,91	01	4010337040842
Anthrazit	3295 28	10	8,49	11	4010337040859
Farbe Alu	3295 26	10	11,78	11	4010337040835
Schwarz matt	3295 005	10	11,78	11	4010337065616
Grau matt	3295 015	10	11,78	11	4010337110514
Edelstahl	3295 600	1/5	19,02	11	4010337045267

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
 - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-