

Gerade stehende Wippe mit Kontrollfenster

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß glänzend | 3490 03 | 1 | 5,82 | 01 | 4010337066705 |
| Reinweiß seidenmatt | 3490 27 | 1 | 5,82 | 01 | 4010337066736 |
| Anthrazit | 3490 28 | 1 | 6,34 | 11 | 4010337066743 |
| Farbe Alu | 3490 26 | 1 | 9,59 | 11 | 4010337066729 |
| Schwarz matt | 3490 005 | 1 | 9,59 | 11 | 4010337066668 |
| Grau matt | 3490 015 | 5 | 9,59 | 11 | 4010337124245 |

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-