

Wippe 2fach mit Kontrollfenster

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3631 01	1	10,83	01	4010337041108
Reinweiß glänzend	3631 03	10	10,83	01	4010337041115
Reinweiß seidenmatt	3631 27	1	10,83	01	4010337041153
Anthrazit	3631 28	1	11,34	11	4010337041160
Farbe Alu	3631 26	1	14,68	11	4010337041146
Schwarz matt	3631 005	1	14,68	11	4010337065722
Grau matt	3631 015	1	14,68	11	4010337110552

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

- Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-