

Einsatz Lautsprecheranschluss 4fach

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß glänzend | 5694 03 | 1/5 | 43,81 | 01 | 4010337463290 |
| Schwarz matt | 5694 10 | 1/5 | 43,81 | 01 | 4010337463306 |

Merkmale

- Frontseitiger Anschluss: Steckklemmen, rot / schwarz.
- Rückseitiger Anschluss: Schraubklemmen.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------------|
| Einbautiefe: | 18 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - maximum: | 2,5 mm ² |
| - minimum: | 1 mm ² |
| Anschluss | |
| - Rückseitig: | 4 mm ² |

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.