

## Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Grau	0106 31	1	38,27	14	4010337106319

### Merkmale

- Wassergeschützt Aufputz IP66

### Technische Daten

- Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

### Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.