

Abdeckrahmen Gira Flächenschalter
Reinweiß glänzend

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-----------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| 1fach | 0211 112 | 10 | 7,80 | 01 | 4010337043973 |
| 2fach | 0212 112 | 10 | 13,77 | 01 | 4010337044017 |
| 2fach ohne Mittelsteg | 1002 112 | 10 | 13,77 | 01 | 4010337047094 |
| 3fach | 0213 112 | 1/5 | 22,23 | 01 | 4010337044031 |
| 4fach | 0214 112 | 1/5 | 35,78 | 01 | 4010337044055 |
| 5fach | 0215 112 | 1/5 | 54,65 | 01 | 4010337044079 |

Merkmale

- Bruchsicher.

Hinweise

- In Verbindung mit Dichtungsflansch auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.