

Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN |
|--------------------|-------------|-----|---------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend | 1067 01 | 1/5 | 25,21 | 02 | 4010337105169 |
| Reinweiß glänzend | 1067 03 | 1/5 | 25,21 | 02 | 4010337107088 |

Merkmale

- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.

Technische Daten

| | |
|----------------------|------------------|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 0,05 W / 1,65 mA |
| Lichtstärke: | 0,2 cd |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |