

LED-Signalleuchte 230 V~

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Rot / Grün	1171 00	1	114,14	02	4010337049289

Merkmale

- Mit der Signalleuchte können einfache Signalisierungen für bspw. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer realisiert werden.
- Die gesamte Einsatzfläche von 55 x 55 mm wird, unterteilt in die obere Hälfte für die Farbe Rot und die untere Hälfte für die Farbe Grün, homogen ausgeleuchtet.
- Die beiden Hälften können separat, z. B. über einen Serienschalter, angesteuert werden.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	1,0 W/5,6 VA
Lichtstärke	
- Rot:	0,1 cd
- Grün:	0,3 cd
Einbautiefe:	30 mm
Anschlussquerschnitt	
- maximum:	2,5 mm ²
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
- Abmessungen	B 55 x H 55 mm
Einsatzfläche:	

Lieferumfang

- Zwei Beschriftungsschilder "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" liegen bei.