GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Profil 55 mit Befestigungswinkel 5fach 600 mm

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)	1195 27	1	208,54	17	4010337195276
Aluminium	1195 26	1	188,41	17	4010337195269

Merkmale

- Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.
- Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
- Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.

2fach:	158	107	107
3fach:	230	107	107
5fach 600 mm:	587	107	107
8fach:	587	107	107