

FI-Schutzsteckdose 30 mA mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2677 01	1	177,31	03	4010337011941
Reinweiß glänzend	2677 03	1	177,31	03	4010337011958
Reinweiß seidenmatt	2677 27	1	177,31	03	4010337011965
Anthrazit	2677 28	1	180,03	03	4010337011972
Farbe Alu	2677 26	1	181,69	03	4010337011989
Schwarz matt	2677 005	1	181,69	03	4010337037071
Grau matt	2677 015	1	181,69	03	4010337085249

Merkmale

- Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
- Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Technische Daten

Bemessungsspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom:	16 A
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +40 °C

Hinweise

- Montage in eine tiefe Gerätedose.
 - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
 - Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
-