

**Wippschalter 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen
Universal-Aus-Wechselschalter**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2832 01	10	36,52	29	4010337832010
Reinweiß glänzend	2832 03	10	36,52	29	4010337832034
Anthrazit	2832 28	10	39,25	29	4010337832287
Farbe Alu	2832 26	10	43,42	29	4010337832263
Schwarz matt	2832 005	10	43,42	11	4010337038528
Grau matt	2832 015	10	43,42	11	4010337087120
Edelstahl (lackiert)	2832 600	10	47,29	29	4010337022053

Technische Daten

Einbautiefe:	25 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2,5 mm ²

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
-