

Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach für Anzeige Hotelzimmerstatus

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3104 01	1	39,70	01	4010337042495
Reinweiß glänzend	3104 03	1	39,70	01	4010337042501
Reinweiß seidenmatt	3104 27	1	39,70	01	4010337042525
Anthrazit	3104 28	1	40,20	11	4010337042532
Farbe Alu	3104 26	1	43,48	11	4010337042518
Schwarz matt	3104 005	1	43,48	11	4010337069812

Merkmale

- Schalter für Anzeige Hotelzimmerstatus "Do not disturb" und "Make up room".
- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
- Elektrisch und mechanisch verriegelt.
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.

- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W
