

**Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~  
mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~  
Ausschalter 2-polig**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
mit Befestigungskrallen	3112 00	10	37,48	01	4010337038696
ohne Befestigungskrallen	3822 00	1	37,48	01	4010337038702

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

## Technische Daten

### Einbautiefe

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

### Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Nennleistung

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Hinweise

- Durch Drehen des LED-Einsatzes um 180° auch beleuchtbar anzuschließen.
- 

## Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
-