

**Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~  
mit Beschriftungsfeld und orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~  
Ausschalter 2-polig**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Grau	3112 30	10	48,04	14	4010337123873

## Merkmale

- Mit orangem LED-Beleuchtungselement.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Wassergeschützt Aufputz IP44

## Technische Daten

- Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

## Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

## Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus" ist beigelegt.
  - Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigelegt.
  - Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
-