

## Einsatz Wipptaster 4fach 10 A 250 V~ Schließer 1-polig

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
mit Befestigungskrallen	3147 00	10	30,70	01	4010337038832
ohne Befestigungskrallen	3867 00	1	30,70	01	4010337064855

### Merkmale

- Mit Wippe 1fach auch als Schließer 2fach verwendbar.
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

### Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>

### Hinweise

- Für tiefe Gerätedosen.