

## Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
mit Befestigungskrallen	3151 00	10/100	11,52	21	4010337038764
ohne Befestigungskrallen	3871 00	10	11,52	01	4010337064626

### Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

### Technische Daten

- Einbautiefe
- 3151 00: 32 mm
  - 3871 00: 23 mm
- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.