

**Einsatz Wipp-Kontrollschalter 16 AX 250 V~  
mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~  
Universal-Aus-Wechselschalter**

| Spezifikation           | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| mit Befestigungskrallen | 3186 00     | 10 | 35,82              | 01 | 4010337124443 |

## Merkmale

- Zum Schalten von hohen Lasten
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenantrieb PZ1 / Schlitz / PH.

## Technische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Einbautiefe:  | 32 mm               |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung<br>- LED/ CFLi:                                  | 200 W               |

## Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

## Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

---